

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DCMT 11T302 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	VS
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning