

**Garant****SCMT 09T304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T304 HB7140-1 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7140-1  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Spånryder	VS
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning