

**Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 50, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302052 32
GTIN	2050001653253
Artikelklasse	33W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Nyttelængde L ₁	81 mm
Passende reduktionspatron	302180; 302175
Udragende længde, A-mål	100 mm
Vægt	4,2 kg

Gevind M	M16×1
Ø D ₂	63 mm
L ₂	61 mm
Udvendig Ø D	70 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302175 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302175 12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 18 mm	302180 18
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302180 10
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 25 mm	302175 25

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 20 mm	302180 20
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 20 mm	302175 20
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302175 16
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302180 6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 25 mm	302180 25
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302180 8
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302175 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 18 mm	302175 18
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302180 12
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302175 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302180 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302175 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302180 14

AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50