

Garant**VBMT 110304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånryder	VS
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning