

**Garant****VC.T 160404, Type: HB7140-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VC.T 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning