

**Krympepatron, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302254 4 |
| GTIN | 2050001689665 |
| Artikelklasse | 33W |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 4 mm |
| Udvendig Ø D | 22 mm |
| Adapter | SK 40 A = 120 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 12/4 mm | 302410 12/4 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40 | 354225 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| | 308801 40 |

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 16/4 mm

302410 16/4

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40

308700 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus
40

308802 40