

Garant**VC.T 160408, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning