

**Garant****WCHX090304, Type: SM**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268488 SM
GTIN	4045197470782
Artikelklasse	21K

## Beskrivelse

**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 18.

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 18 mm

Type: HB7120

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 110 - 220 m/minSkærehastighed v<sub>c</sub>, sekundær anvendelse: 110 - 140 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	110 - 220 m/min
Primær anvendelse	P
Type	SM
Skærehastighed v <sub>c</sub> , sekundær anvendelse	110 - 140 m/min
Sekundær anvendelse	M
Hjørneradius	0,5 mm
Type	HB7120
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX090304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning