

**DCMW 070202, BUX220, Skærkantudførelse: M****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 265760 M |
| GTIN | 4045197818072 |
| Artikelklasse | 22I |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Engangsudførelse
- Ét skær.

Bemærk:

Yderligere vendeplatteformer, mål og hjørneradier fås på forespørgsel.

Type: BUX220

Skærkantudførelse: M

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Skæredybde a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 80 - 200 m/min |
| Type | BUX220 |
| Hjørneradius | 0,2 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,2 mm/o |
| Skærkantudførelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skæremateriale | CBN |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 070202 |
| Antal skift/skær | 1 |
| Produktnavnsegenskab | BUX220 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |