



Krympepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 16mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308183 16 |
| GTIN | 2050001690142 |
| Artikelklasse | 33W |

Beskrivelse

Udførelse:

Fra spænde-Ø D₁ 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskrue (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------------|
| Udragende længde, A-mål | 95 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Udvendig Ø D | 34 mm |
| Adapter | HSK-A 63 kort |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Underskab | 354290 |