



Krympepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308183 20
GTIN	2050001690166
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

Fra spænde-Ø D₁ 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

- Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
- Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringskrue (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Ø D ₂	33 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	HSK-A 63 kort

Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Underskab	354290
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20