

**Garant****WCHX05T104, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268478 ALU
GTIN	4045197470461
Artikelklasse	21K

**Beskrivelse****Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 10.

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 10 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v<sub>c</sub>, sekundær anvendelse: 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	K
Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Type	ALU
Skærehastighed v <sub>c</sub> , sekundær anvendelse	180 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX05T104
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning