

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, højre, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268467 26
GTIN	4045197470188
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig køling.

Cylindrisk skaft **med krave**.

**Anvendelse:**

Plandrejning, langsgående drejning, boring, indvendig langsgående drejning, forsækning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier som muligt.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Anvend kun dreje- og boreværktøj til konstruktionsstål, der giver lange spåner, og rustfrie ståltyper, der giver lange spåner, op til **1,5×D**.

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D	26 mm
Vendeskærsplatte nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Borings Ø -tolerance D	0/+0,33 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 36
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Udhængslængde L <sub>A</sub>	73 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Vendeplatteskruesæt Type 36	269028 36
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600