

Garant**RC.X 1204, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HB7120-1 Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Type	HB7120-1
Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning