

**Garant****SCMT 09T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SCMT 09T308 HB7120-1 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7120-1  
Spånbryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VS
Type	HB7120-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning