

**Garant****TCMT 16T308, Type: HB7120-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 16T308 HB7120-1 Type: HB7120-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning