

SWISS TOOLS

Borestangholder, PSC 50, Spænde-Ø D1: 10mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318887 10
GTIN	2050001714671
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

L ₁	48 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	PSC 50
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

