

Garant**VC.T 110302, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VCMT 110302 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7120-1
Spånryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig

Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning