

Garant**VC.T 110304, Type: HB7120-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7120-1 Type: HB7120-1
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Type	HB7120-1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning