

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7140-1 Type: HB7140-1
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7140-1
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VS
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning