

Garant**RC.X 1003, Type: HB7140-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1003 HB7140-1 Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 230 m/min
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning