



## Gevindskærepatron type DSPL med skaft, Type: 30



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334510 30
GTIN	2050001921086
Artikelklasse	35B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Dobbeltspændingen sker via 3 spændebakker, som centrerer snittapskafte og spænder snittapfirkanten via 4 bakker.
- Sikkerhedskoblingen forhindrer brud på værktøj, hvis den er korrekt indstillet. Bundhulsgevind kan skæres helt til bunden.
- Pendulanordningen udligner flugtefejl mellem maskinspindel og emne.
- Den elastiske længdeudligning virker ved tryk og træk. Den forhindrer, at gevindet skæres forkert ved manuel eller maskinel tilspænding.

#### Anvendelse:

Til skæring af indvendige gevind på reverserbare boremaskiner og revolverdrejebænke. Kan anvendes horisontalt og til højregevind.

#### Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

#### Bemærk:

Variant uden længdeudligning på forespørgsel. **Størrelse 30 og 42** (= MK 4 eller 5 til metrisk gevind M14– M30 eller M18– M42) fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Morsekonus MK	4
Længde fra maskinspindel	230 mm
Spændeområde, firkant	0 - 18 mm
Skæreområde	M14-30
Akseparallel pendulering	2 mm
Skaft-Ø-område	11 - 23 mm
Til Whitworth-gevind	G9/16 – 1.1/8
Længdeudligning for tryk	10 mm
Længdeudligning ved træk	30 mm
Til Whitworth-rørgevind	R1/4 -7/8
Kabinet-Ø	106 mm
Produkttype	Gevindskærepatron