

Garant**SCMT 09T308, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB7140-1 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7140-1
Spån Bryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spån bryder	VS
Type	HB7140-1

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning