

**Garant****TCMT 16T304, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

TCMT 16T304 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Type	HB7140-1
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning