

Garant**TC.T 110202, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 260980 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819338 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

TC.T 110202 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|----------------|
| Spånbryder | VM |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 230 m/min |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Type | HB7140-1 |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Primær anvendelse | M |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 110202 |
| Antal skift/skær | 3 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |