

Garant**VBMT 160404, Type: HB7140-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 160404 HB7140-1 Type: HB7140-1

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 260 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Spånbryder	VS
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning