

**Garant****VC.T 110302, Type: HB7140-1**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7140-1
GTIN	4045197819451
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

VCMT 110302 HB7140-1 Type: HB7140-1  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 260 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	VS
Type	HB7140-1
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning