



Friktionsbor, flad (uden krave), Til gevind M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082735 M5
GTIN	2050001740250
Artikelklasse	04D

Beskrivelse

Udførelse:

HM-friktionsbor til fremstilling af kernehuller som forberedelse til gevindformning.

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

Teknisk beskrivelse

Til gevind M	M5
Maks. materialetykkelse	4,6 mm
Anbefalet omdrejningstal	2500 min ⁻¹

Anbefalet dreveffekt	0,8 kW
Kernehul-Ø	4,5 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Friktionsbor