

Garant**WCHX090304, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 18.

passer til værktøjs-Ø D_c: 18 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v_c, sekundær anvendelse: 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	K
Hjørneradius	0,5 mm
Skærehastighed v _c , sekundær anvendelse	180 m/min
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Type	ALU
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX090304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning