

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273758 16/2
GTIN	4045197584021
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	14 mm
Hovedlængde L_1	31,5 mm
Funktionsbredde L_4	16 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	2 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 5

279815 5

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600