

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 12/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.  $6,5 \times w$

**Bemærk:**

Maks.  $\emptyset$  = begrænset emne- $\emptyset$  på grund af udførelsen.

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

**Teknisk beskrivelse**

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	20 mm
Stikbredde W	3 mm
Hovedlængde $L_1$	35 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funktionsbredde $L_4$	12 mm
Samlet længde L	150 mm
maks. $\emptyset$	40 mm
Skaftbredde b	12 mm
Indsatstype	højre

Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 4	279815 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500