

Garant**WCHX10T304, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 20.

passer til værktøjs-Ø D_c: 20 mm

Type: HB7130

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 65 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	65 - 200 m/min
Type	UNI
Type	HB7130
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX10T304
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning