

**HOLEX**

## Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet, uden boring, Passer til konus: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308700 40
GTIN	4045197151025
Artikelklasse	32Z

### Beskrivelse

**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

Til værktøjer med konusskaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Bemærk:**

**Tætnet** – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment. Der findes ingen passende spændenøgle.

### Teknisk beskrivelse

Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Gevind M	M16
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Krave-Ø D	25,1 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm

Samlet længde L	53 mm
Passer til konus	40
Nøglestørrelse	22 mm
Boreegenskab	uden boring
Produkttype	Antræksbolte