

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273757 25/4 |
| GTIN | 4045197538376 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra 19,5 mm stikdybde (til stikbredde 3 mm) eller fra 24,5 mm stikdybde (fra stikbredde 4 mm) kommer 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser. Anvend stikdrejeplatter med ét skær nr. 273656 – 273670 ved behov.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Hovedlængde L_1 | 48 mm |
| Stikbredde W | 4 mm |
| Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Funktionsbredde L_4 | 26,5 mm |
| Indstikdybde t_{maks} | 28 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skaftbredde b | 25 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |

Produkttype

Skærholder

Tilbehør8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 7

279815 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600