



Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet, med boring, Passer til konus: 50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308720 50
GTIN	4045197151056
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Bemærk:

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Krave-Ø D: 39,3 mm

Hoved-Ø D₁: 32 mm

Samlet længde L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

Gevind M: M24

Maks. tilspændingsmoment: 150 Nm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	65 mm
Passer til konus	50

L ₁	25,1 mm
Gevind M	M24
Krave-Ø D	39,3 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Hoved-Ø D ₁	32 mm
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	med boring
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50