



Bænkslibere DS, 400 V, Type: DS04/150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Artikelklasse	03S

Beskrivelse

Udførelse:

Motoren med **ekstremt rolig gang** garanterer en lang levetid også ved **kontinuerlig drift**.

Levering uden slibeskiver.

Med 25,4 mm aksel.

Utrolig robuste drejestrøms-dobbeltlibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelsesskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Effektforbrug: 250 W

maks. omdrejningstal: 2900 min⁻¹

Slibeskive-Ø D: 150 mm

Slibeskivebredde T: 25 mm

Slibeskiveborings-Ø H: 25,4 mm

Vægt: 14 kg

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	2900 min ⁻¹
Vægt	14 kg
Effektforbrug	250 W
Producentbetegnelse	DS04/150

Slibeskivebredde T	25 mm
Slibeskiveborings-Ø H	25,4 mm
Slibeskive-Ø D	150 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbeltlibemaskine

Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596100 EK80
Maskinstander Passer til maskine DS04	077513 DS04
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC46	596100 SC46
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596100 C800
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596100 SC80
Værktøjsbord højre Type AT1	077525 AT1
Øjenbeskyttelsesplade til nr. 077502 Type DS1	077509 DS1
Værktøjsbord, venstre Type AT1	077519 AT1