

**HOLEX****Antræksbolte tætnet, form A, med boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308610 50
GTIN	4045197150936
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

**Bemærk:**

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**ISO 7388-3** svarer til den gamle standard DIN 69872.

**Tætnet** – med O-Ring.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	34 mm
Vinkel A	15 grader
Passer til konus	50
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm

Samlet længde L	74 mm
Gevind M	M24
Krave-Ø D	36 mm
Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50