

HOLEX**Specialspændebolt med indvendigt gevind, med boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308740 50
GTIN	4045197151070
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Krave-Ø D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Indvendigt gevind	M24
Gevind M	M24
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Passer til konus	50
Samlet længde L	65 mm

Hoved-Ø D ₁	32 mm
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Indvendig gevinddybde	17,5 mm
Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	med boring
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50