



Snittapforlænger, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 3
GTIN	4045197336637
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 371	M4
Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 374/376	M6
Forlænger Ø D_3	6 mm
Til firkant K_1	3,4 mm
Forlænger K_2	4,9 mm
Forlænger L_3	130 mm
Til indspændingslængde l_1	23 mm
Forlænger Ø D_4	8,4 mm
Til gevindskæft-Ø d_2	4,5 mm

Forlænger L ₂	60 mm
Produkttype	Forlænger