



## Snittapforlænger, Type: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 10
GTIN	4045197336774
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til gevindskæft-Ø d <sub>2</sub>	12 mm
Forlænger Ø D <sub>4</sub>	18 mm
Til firkant K <sub>1</sub>	9 mm
Til nom. gevind-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M16
Forlænger K <sub>2</sub>	9 mm
Forlænger Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Forlænger L <sub>2</sub>	90 mm
Forlænger L <sub>3</sub>	130 mm
Til indspændingslængde l <sub>1</sub>	36 mm

Produkttype

Forlænger