



ER-spændetangsholder VARIA, V5, til ER-spændepatronstørrelse: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319805 25
GTIN	2050001077899
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Fordel:

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 er 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengørings sættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	25
Udragende længde, A-mål	30 mm
Udvendig Ø D	42 mm

Adapter	V5
Produkttype	Spændepatron