

**Spændepatroner, BT 50, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302870 32
GTIN	4045197549099
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
- Spændekraft op til 1000 Nm.

Infotekst:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem. Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningssøjagtighed og lange værktøjsstandtider. T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret. Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.

Fastspændingsbolte nr. 308760 – 308795.

Spændepatroner nr. 309566 – 309570.

Teknisk beskrivelse

Spændestang, udv. Ø D	66 mm
-----------------------	-------

passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Udragende længde, A-mål	105 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/302870-32>