



Specialspændebolt S20×2, Passer til konus: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308800 40
GTIN	4045197151094
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Bemærk:

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
L ₁	25 mm
Gevind M	M16
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Passer til konus	40
Samlet længde L	53 mm
Gevind M ₁	S20×2
Produkttype	Antræksbolte

