



Let roterende pinol, Morsekonus: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320675 3
GTIN	5907412202754
Artikelklasse	36C

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse, vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidser fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidseren så i.

Anvendelse:

Til drejemaskiner til skrubbearbejdning og findrejning.

Hus-Ø D: 50 mm

Samlet længde L: 151 mm

Nyttelængde B: 70 mm

Største spids-Ø 60° A: 22 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 27,5 mm

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	400 kg
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Morsekonus	MK3
Hus-Ø D	50 mm

Nyttelængde B	70 mm
Største spids-Ø 60° A	22 mm
maks. omdrejningstal	6300 min ⁻¹
Spidslængde C	27,5 mm
Samlet længde L	151 mm
Produkttype	Centerspids