



## Let roterende pinol, Morsekonus: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320675 4
GTIN	5907412202761
Artikelklasse	36C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse, vedligeholdelsesfri.

#### Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter ompændingen føres centerspidsen så i.

#### Anvendelse:

Til drejemaskiner til skrubbearbejdning og findrejning.

Hus-Ø D: 70 mm

Samlet længde L: 204 mm

Nyttelængde B: 101,5 mm

Største spids-Ø 60° A: 32 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Spidslængde C: 40 mm

### Teknisk beskrivelse

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Største spids-Ø 60° A	32 mm
Morsekonus	MK4
maks. omdrejningstal	3800 min <sup>-1</sup>

Spidslængde C	40 mm
Hus-Ø D	70 mm
Til emnevægt	800 kg
Nyttelængde B	101,5 mm
Samlet længde L	204 mm
Produkttype	Centerspids