



Let roterende pinol, Morsekonus: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320650 3
GTIN	4019208000145
Artikelklasse	35R

Beskrivelse

Udførelse:

- Spidsvinkel 60°.
- Let udførelse.
- Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
- Vedligeholdelsesfri.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Primært til bearbejdning af små og meget små dele på små og store drejemaskiner.

Hus-Ø D: 34 mm

Nyttelængde B: 62 mm

Største spids-Ø 60° A: 15 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 400 kg

Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	400 kg
Hus-Ø D	34 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Største spids-Ø 60° A	15 mm

Morsekonus	MK3
Nyttelængde B	62 mm
Produkttype	Centerspids