

**Aksial fræsedornsholder VARIA, V5, Dorn-Ø d1: 27 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

319841 27

GTIN

Artikelklasse

33E

Beskrivelse**Fordel:**

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

Anvendelse:**Med pasfjeder.** Til fræsere med længde- og tværnoter.**Bemærk:**

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V3, V4 og V5 på 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Indvendig køling på forespørgsel.

Fræsedornslængde L₄: 33 mmKravebredde L₅: 10 mm**Teknisk beskrivelse**Fræsedornslængde L₄

33 mm

Dorn-Ø d₁

27 mm

Kravebredde L₅

10 mm

| | |
|-------------|---------------------|
| Adapter | V5 |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |