



## Korthulsborholder VARIA, V4, Spænde-Ø D1: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319825 6
GTIN	4045197317650
Artikelklasse	33E

### Beskrivelse

#### Fordel:

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

#### Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

#### Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V3, V4 og V5 på 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Ekstra kort udførelse på forespørgsel.

Udragende længde, A-mål: 16 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udragende længde, A-mål	16 mm

Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	V4
Produkttype	Fladespændepatron