




Korthulsborholder VARIA, V5, Spænde-Ø D1: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319829 8
GTIN	2050001077936
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Fordel:

- **Hurtigskift** takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
- **Skæreværktøjer** ligger forindstillet ved maskinen.
- **Kort konstruktion** – Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.

Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssettet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	22 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udvendig Ø D	28 mm

Adapter	V5
Produkttype	Fladespændepatron