



## Roterende pinol 60°, Morsekonus: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	320660 2
GTIN	4019208014388
Artikelklasse	35R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed og løbspidsen er hærdede.**
- **Løbspids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.**
- **Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.**
- **Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.**
- **Spidsvinkel 60°.**

#### Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

#### Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.

Hus-Ø D: 43 mm

Nyttelængde B: 65 mm

Største spids-Ø 60° A: 20 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

Til emnevægt: 200 kg

### Teknisk beskrivelse

Til emnevægt	200 kg
Største spids-Ø 60° A	20 mm

Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Nyttelængde B	65 mm
Morsekonus	MK2
Hus-Ø D	43 mm
Produkttype	Centrerspids